



TXA208B

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı

6

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue

230 V

Anma akımı

10 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Çıkış gerilimi

230 V~

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum geçiş akımı

10 A

Anma akımı

10 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji

1000 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

6 W

Çıkış gücü

1200 W

maksimum değiştirme gücü

7200 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

1200 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo

0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo

0,75 / 2.5mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı tipi

hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Priz sayısı

8

Çift yönlü radyo frekansı

Hayır

Modüler genişleme

Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX