



TXA210AN

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi KNX

#### Konfigürasyon

modül sayısı 4

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 1.3 A

#### Güç

Akkor ampul gücü 20 / 300 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 2.3 W

Varyatör gücü 0 / 300 W

#### Floresan ampul kontrolü

Enerji aydınlatma floresanları 60W

#### LED kontrolü

Güç LED 60 W

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi hızlı bağlantı

#### Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı Hayır

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C