



TXA210AN

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi	KNX
Sabitleme modu	Din-Rayı

#### Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	1.3 A

#### Güç

Akkor ampul gücü	20 / 300 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2.3 W
Varyatör gücü	0 / 300 W

#### Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

#### Floresan ampul kontrolü

Enerji aydınlatma floresanları	60W
--------------------------------	-----

#### LED kontrolü

Güç LED	60 W
---------	------

#### Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C