



TXA210N

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
Sabitleme modu	Din-Rayı

Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	2.6 A

Güç

Akkor ampul gücü	20 / 600 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	4.8 W
Varyatör gücü	0 / 600 W

Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

Floresan ampul kontrolü

Enerji aydınlatma floresanları	120W
--------------------------------	------

LED kontrolü

Güç LED	120 W
---------	-------

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C