



TXA213N

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi KNX

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 3.9 A

Güç

Akkor ampul gücü 20 / 900 W

IN (anma Akımı) altındaki toplam güç kaybı 5.8 W

Varyatör gücü 0 / 900 W

Floresan ampul kontrolü

Enerji aydınlatma floresanları 3x60W/1x60W+1x12W/1x210W

LED kontrolü

maksimum LED/CFL lamba sayısı 15

Güç LED 210 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Bağlantı tipi hızlı bağlantı

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C