



TXA215



IP20



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi KNX

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 4.3 A

Güç

Akkor ampul gücü 20 / 1000 W

IN (anma Akımı) altındaki toplam güç kaybı 10 W

Varyatör gücü 20 / 1000 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Bağlantı tipi hızlı bağlantı

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C