



TXA224

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
Jaluzi/panjur çıkış sayısı	4

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi	DC
-----------------------	----

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	0
maksimum anahtarlama akımı	6 A

Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi	1380 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2,5mm ²
Kontakların sayısı	4
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

Cihaz ailesi	TXA
--------------	-----