



TXA224

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi	KNX
Jaluzi/panjur çıkış sayısı	4

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi	DC
-----------------------	----

#### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	0
maksimum anahtarlama akımı	6 A

#### Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi	1380 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Kontakların sayısı	4
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

#### Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

#### Kimlik

Cihaz ailesi	TXA
--------------	-----