



TXA225

Teknik özellikler

Mimari

Jaluzi/panjur çıkış sayısı

4

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü

Hayır

Konfigürasyon

modül sayısı

4

Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi

DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum anahtarlama akımı

6 A

Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi

1380 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

2 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgelen kablo

0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo

0,75 / 2,5mm²

Kontakların sayısı

4

Bağlantı tipi

hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı

Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

Cihaz ailesi

TXA