



TXA225

Teknik özellikler

Mimari

Jaluzi/panjur çıkış sayısı 4

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 0

maksimum anahtarlama akımı 6 A

Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi 1380 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 2 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Kontakların sayısı 4

Bağlantı tipi hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C

Kimlik

Cihaz ailesi TXA