



TXA226

### Teknik özellikler

#### Mimari

Jaluzi/panjur çıkış sayısı 4

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

#### Konfigürasyon

modül sayısı 4

#### Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi DC

#### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 0

maksimum anahtarlama akımı 6 A

#### Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi 1380 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 2 W

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm<sup>2</sup>

Kontakların sayısı 4

Bağlantı tipi hızlı bağlantı

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

#### Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı Hayır

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C

#### Kimlik

Cihaz ailesi TXA