



TXA304

İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
Çok fazlı mod	farklı harici kondüktörler için uygun

Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Butonları aydınlatarak komut verme	10 mA
------------------------------------	-------

Bağlanabilirlik

ikili girişler	ayrı nötr kondüktörlü 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile
----------------	---

Voltaj

Giriş gerilimi	230 V
Giriş gerilimi	230 V AC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
Sinyal gerilimi	230 V AC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	4
----------------------	---

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	69 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	90 mm
Uzunluk	35 mm
Kurulu ürünün genişliği	71 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	4 modüller

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık	100 mm
------------------------------	--------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.1 W
---	-------

Materyaller

Malzeme	plastik
---------	---------

Kurulum, montaj

Montaj tipi	DIN-Rayı
-------------	----------

Bağlantı

Baęlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Baęlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2.5mm ²
Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²
Veri yolu baęlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Baęlantı tipi	QuickConnect eklenti terminalleri ile
Veri yolu baęlantısı	baęlantı ucu ile veri yolu baęlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, easy
----------------------------------	--------------

Ekipman

Priz sayısı	0
-------------	---

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----