



TXA304  
4

## İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu Din-Rayı

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

#### Konfigürasyon

modül sayısı 4

#### Kontroller ve göstergeler

Butonları aydınlatarak komut verme 10 mA

#### Voltaj

Giriş gerilimi 230 V

Giriş gerilimi 230 V AC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Sinyal gerilimi 230 V AC

#### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 4

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 69 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 90 mm

Uzunluk 35 mm

Kurulu ürünün genişliği 71 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 4 modüller

#### Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 100 mm

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.1 W

#### Materyaller

Renk taş grisi

Malzeme plastik

#### Kurulum, montaj

Montaj tipi DIN-Rayı

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

#### Ekipman

Priz sayısı	0
-------------	---

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

#### Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----