



TXA304

İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Ayrılabilir veri yolu modülü | Hayır |
| Çok fazlı mod | farklı harici kondüktörler için uygun |

Konfigürasyon

| | |
|--------------|---|
| modül sayısı | 4 |
|--------------|---|

Kontroller ve göstergeler

| | |
|------------------------------------|-------|
| Butonları aydınlatarak komut verme | 10 mA |
|------------------------------------|-------|

Bağlanabilirlik

| | |
|----------------|---|
| ikili girişler | ayrı nötr kondüktörlü 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile |
|----------------|---|

Voltaj

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Giriş gerilimi | 230 V |
| Giriş gerilimi | 230 V AC |
| Bara üzerinden çalışma gerilimi | 21...32 V DC |
| Sinyal gerilimi | 230 V AC |

Elektrik akımı

| | |
|----------------------|---|
| giriş devresi sayısı | 4 |
|----------------------|---|

Boyutlar

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kurulan ürünün derinliği | 69 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 90 mm |
| Uzunluk | 35 mm |
| Kurulu ürünün genişliği | 71 mm |
| Ray monteli cihazın genişliği (RMD) | 4 modüller |

Uzunluk

| | |
|------------------------------|--------|
| Anahtarlara maksimum uzaklık | 100 mm |
|------------------------------|--------|

Güç

| | |
|---|-------|
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 0.1 W |
|---|-------|

Materyaller

| | |
|---------|---------|
| Malzeme | plastik |
|---------|---------|

Kurulum, montaj

| | |
|-------------|----------|
| Montaj tipi | DIN-Rayı |
|-------------|----------|

Bağlantı

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Baęlantı kesiti bükölgen kablo | 0,75 / 2,5mm ² |
| Baęlantı kesiti rijit kablo | 0,75 / 2.5mm ² |
| Kablo kesiti (bükölgen) | 0.75...2.5 mm ² |
| Kablo enine kesiti (rijit) | 0.75...2.5 mm ² |
| Veri yolu baęlantı ünitesi | bütölleşik veri yolu kuplaj ünitesi |
| Baęlantı tipi | QuickConnect eklenti terminalleri ile |
| Veri yolu baęlantısı | baęlantı ucu ile veri yolu baęlantısı |
| Baęlantı tipi | hızlı baęlantı |

Ayarlar

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Desteklenen yapılandırma modları | system, easy |
|----------------------------------|--------------|

Ekipman

| | |
|-------------|---|
| Priz sayısı | 0 |
|-------------|---|

Emniyet

| | |
|------------------------------------|----|
| atishalogenfreexternallymaintained | No |
|------------------------------------|----|

Kullanım koşulları

| | |
|--------------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | 0...45 °C |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -20...70 °C |

Kimlik

| | |
|-------------------|-----|
| ana tasarım hattı | KNX |
|-------------------|-----|