



TXA306

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
Çok fazlı mod	farklı harici kondüktörler için uygun

Konfigürasyon

modül sayısı	6
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Butonları aydınlatarak komut verme	5 mA
------------------------------------	------

Voltaj

Giriş gerilimi	230 V
Giriş gerilimi	24...230 V AC/DC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
Sinyal gerilimi	24 V AC/DC...230 V AC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	6
Girişe göre yoğunluk	34 mA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	60 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	90 mm
Uzunluk	70 mm
Kurulu ürünün genişliği	106 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	6 modüller

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık	100 mm
------------------------------	--------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.2 W
---	-------

Materyaller

Malzeme	plastik
---------	---------

Kurulum, montaj

Montaj tipi	DIN-Rayı
-------------	----------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2.5mm ²

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Bağlantı tipi	QuickConnect eklenti terminalleri ile
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, easy
----------------------------------	--------------

Ekipman

Priz sayısı	0
-------------	---

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----