



TXA306

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

#### Konfigürasyon

modül sayısı 6

#### Kontroller ve göstergeler

Butonları aydınlatarak komut verme 5 mA

#### Voltaj

Giriş gerilimi 230 V

Giriş gerilimi 24...230 V AC/DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Sinyal gerilimi 24 V AC/DC...230 V AC

#### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 6

Girişe göre yoğunluk 34 mA

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 60 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 90 mm

Uzunluk 70 mm

Kurulu ürünün genişliği 106 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 6 modüller

#### Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 100 mm

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.2 W

#### Materyaller

Renk taş grisi

Malzeme plastik

#### Kurulum, montaj

Montaj tipi DIN-Rayı

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

### Ekipman

Priz sayısı

0

### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

### Kimlik

ana tasarım hattı

KNX