


TXB302

IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

Konfigürasyon

modül sayısı 0

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Bağlanabilirlik

ikili girişler potansiyelsiz kontaklar için 2 bağımsız iki kontaklı giriş ile

Voltaj

Giriş gerilimi 5 V

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 2

Girişe göre yoğunluk 0.5 mA

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 38 x 35 x 12 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 5 mm

Materyaller

Malzeme plastik

Kurulum, montaj

kurulum modu sıva altı ve oyuk duvara montaj için

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm²

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

Kablo uzunluđu -e kadar uzatılabilme

maks. 5 m

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system, easy

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Priz sayısı

0

Emniyet

atisreachconform

No

atisrohsconform

Yes

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX