



TXB304



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

#### Konfigürasyon

modül sayısı 0

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Voltaj

Giriş gerilimi 5 V

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 4

Girişe göre yoğunluk 0.5 mA

#### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 38 x 35 x 12 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

#### Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 5 mm

#### Materyaller

Renk taş grisi

Malzeme plastik

#### Kurulum, montaj

kurulum modu sıva altı ve oyuk duvara montaj için

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünüleşik veri yolu kplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

**Kablo**

Kablo uzunluđu -e kadar uzatılabilme

maks. 5 m

**Ayarlar**

Desteklenen yapılandırma modları

system

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil

Evet

**Ekipman**

Priz sayısı

0

**Emniyet**

Koruma indeksi IP

IP30

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

**Kimlik**

ana tasarım hattı

KNX