



TXB344



## 4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Bağlanabilirlik

ikili girişler potansiyelsiz kontaklar için 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile

#### Voltaj

Giriş gerilimi 5 V

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 4

Girişe göre yoğunluk 0.85 mA

#### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 38 x 35 x 12 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

#### Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 5 mm

#### Kurulum, montaj

kurulum modu sıva altı ve oyuk duvara montaj için

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Kablo

Kablo uzunluğu -e kadar uzatılabilme maks. 5 m

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil

Evet

**Emniyet**

atishalogenfreeexternallymaintained

No

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

**Kimlik**

ana tasarım hattı

KNX