




TXB344

IP20



4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Bağlanabilirlik

ikili girişler potansiyelsiz kontaklar için 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile

Voltaj

Giriş gerilimi 5 V

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 4

Girişe göre yoğunluk 0.85 mA

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 38 x 35 x 12 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 5 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu sıva altı ve oyuk duvara montaj için

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm²

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

Kablo uzunluğu -e kadar uzatılabilme maks. 5 m

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Emniyet

REACH uyumlu	No
--------------	----

RoHS uyumlu	Yes
-------------	-----

Halojen içermez	No
-----------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
----------------------	-----------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
--------------------------	-------------

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----