



TXB344



4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Giriş gerilimi 5 V

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 4

Girişe göre yoğunluk 0.85 mA

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 38 x 35 x 12 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Uzunluk

Anahtarlara maksimum uzaklık 5 mm

Materyaller

Renk taş grisi

Kurulum, montaj

kurulum modu sıva altı ve oyuk duvara montaj için

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm²

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

Kablo uzunluğu -e kadar uzatılabilme maks. 5 m

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
----------------------	-----------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
--------------------------	-------------

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----