



TYA624B



## Panjur modülü 4x 6A /24V DC, KNX

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi	KNX
Jaluzi/panjur çıkış sayısı	4
Sabitleme modu	REG

#### Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma akımı	6 A
------------	-----

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
---------------------------------	--------------

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)	5.2 mA
Veri yolu akım tüketimi (boş)	4 mA
giriş devresi sayısı	0
maksimum anahtarlama akımı	6 A
Anahtarlama akımı 24 V=	maks. 6 A

#### Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	4 modüller
Yükseklik	90 mm

#### Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi	144 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W

#### Materyaller

Renk	açık gri
------	----------

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Kontakların sayısı	4
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

**Ayarlar**

---

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

**Teslimat kapsamı**

---

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

**Ekipman**

---

Modüler genişleme	Hayır
-------------------	-------

**Emniyet**

---

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

**Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

---

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
--------------------------	-------------

**Kimlik**

---

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----