




TYA661A



Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu Din-Rayı

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü Hayır

Çok fazlı mod farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

yavaşça açma ampul korumalı yavaşça açma

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Operasyon veri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 2.3 A

Voltaj

Giriş gerilimi 230 V AC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) 2.3 mA

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 4 modüller

Güç

Akkor ampul gücü 300 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 4 W

Floresan ampul kontrolü

Enerji aydınlatma floresanları 60W

LED kontrolü

maksimum LED/CFL lamba sayısı 8

Güç LED 60 W

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Modüler genişleme	Hayır
-------------------	-------

Dim prensibi	yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
--------------	---

Düşük ses	çok düşük gürültü
-----------	-------------------

Kullanım

Yerel işlem / elle işlem	Evet
--------------------------	------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
--------------------------	-------------

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----