



TYB621C

Teknik özellikler

Mimari

Jaluzi/panjur çıkış sayısı	1
----------------------------	---

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

Konfigürasyon

modül sayısı	6
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi	AC
-----------------------	----

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	0
maksimum anahtarlama akımı	4 A

Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi	920 W
---------------------------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2.5mm ²
Kontakların sayısı	1
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

Cihaz ailesi	TYA
--------------	-----