



TYF656T

IP20



### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi KNX

#### Konfigürasyon

modül sayısı 4

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Bağlanabilirlik

ikili giriş sayısı 0

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

#### Voltaaj

Yardımcı gerilim 110...230 V AC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

anahtarlama gerilimi 24...230 V

#### Elektrik akımı

maksimum anahtarlama akımı (cos fi = 0.6) 1.5 A

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 1 W

Bobin başına güç kaybı 0.4 W

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

#### Ekipman

Modüler genişleme Hayır

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

**Kullanım kořulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C