



TYFS121



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi KNX

Konfigürasyon

modül sayısı 2

Kontroller ve göstergeler

Mesaj veri ağı üzerinden veri yolu voltaj kesilmelerini bildirmek için

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

bus kullanımı 20 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 20 mA

Boyutlar

DIN rayından itibaren montaj yüksekliği 65 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 1 modüller

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.6 W

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme plastik

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Bağlantı tipi İşletim voltajı bağlantı terminalinden ; Ethernet/IP ağları için RJ45 bağlantılı

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C

Kimlik

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Yeni katılan federal eyaletlerin özel kurulum şartları için.