



TYFS121



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi KNX

Konfigürasyon

modül sayısı 2

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

bus kullanımı 20 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 20 mA

Boyutlar

DIN rayından itibaren montaj yüksekliği 65 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 1 modüller

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.6 W

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme plastik

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C

Kimlik

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Yeni katılan federal eyaletlerin özel kurulum şartları için.