



TYFS121



## Teknik özellikler

### Mimari

Bus sistemi KNX

### Konfigürasyon

modül sayısı 2

### Kontroller ve göstergeler

Mesaj veri ağı üzerinden veri yolu voltaj kesilmelerini bildirmek için

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

### Elektrik akımı

bus kullanımı 20 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 20 mA

### Boyutlar

DIN rayından itibaren montaj yüksekliği 65 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 1 modüller

### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.6 W

### Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme plastik

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Bağlantı tipi İşletim voltajı bağlantı terminalinden ; Ethernet/IP ağları için RJ45 bağlantılı

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C

### Kimlik

**Kullanma talimatları**

---

bilgilendirme metni

Yeni katılan federal eyaletlerin özel kurulum şartları için.