



VF212PF

Golf,sıva altı, kutu,1 sıra, 18M, IP40, MS-term.PE, byz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

Fonksiyonlar

Boru girişi ile	Evet
Koruma ana şalteri	Hayır

Konfigürasyon

modül sayısı	24
--------------	----

Elektrik akımı

Anma akımı	63 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	72 mm
Duvar nişinin derinliği	72 mm
Kurulan ürünün derinliği	97.5 mm
İç derinlik	97.5 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	418 mm
Kurulum yüksekliği	382 mm
Kurulu ürünün genişliği	382 mm
Bölme birimlerindeki genişlik	12
Dahili yükseklik	382 mm
Dahili genişlik	318 mm

Kapak, kapı

Tanımlama ve koruma indeksi	40
Birbirine kenetlenebilir	Hayır
Kapı kilit numarası	0
Kapak tipi	Kapalı (düz)
Kapak tipi	Kapı
Şeffaf kapak veya kapı	Hayır

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Malzeme	plastik
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun

Hayır

Teslimat kapsamı

Panodaki kompakt şalter sayısı 0

Ekipman

Satır sayısı 2

Genişlikte bölüm adeti 1

Rayların adeti 2

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 0

Uzatılabilir Evet

Topraklama terminal bloğu Evet

Nötr klemens Hayır

Sinyal geçiş kapısı Evet

Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi 650 °C

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK07

Koruma indeksi IP IP40

Koruma sınıfı Koruma sınıfı II

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Darbe dayanımı IK07

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -25...40 °C