



VF218TF



Golf,sıva altı, kutu,AA, 2 sıralı, 36M, şeffaf, oluklu

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Boru girişi ile	Evet
-----------------	------

Konfigürasyon

modül sayısı	36
--------------	----

Elektrik akımı

Anma akımı	63 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	72 mm
Duvar nişinin derinliği	72 mm
Kurulan ürünün derinliği	97.5 mm
İç derinlik	97.5 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	418 mm
Kurulum yüksekliği	382 mm
Kurulu ürünün genişliği	460 mm
Bölme birimlerindeki genişlik	18
Dahili yükseklik	382 mm
Dahili genişlik	426 mm

Kapak, kapı

Tanımlama ve koruma indeksi	40
Birbirine kenetlenebilir	Hayır
Kapı kilit numarası	0
Kapak tipi	Kapalı (düz)
Kapak tipi	Kapı
Şeffaf kapak veya kapı	Evet

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Malzeme	plastik
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun	Hayır
-----------------------------	-------

Ekipman

Satır sayısı	2
--------------	---

Genişlikte bölüm adeti	1
Rayların adeti	2
aksesuarlanabilir	Evet
Flanş plakaları için açılış sayısı	0
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Evet
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Evet

Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi	650 °C
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
REACH uyumlu	Hayır
RoHS uyumlu	Evet
Halojen içermez	Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...40 °C
----------------------	-------------