



VF312PF



Golf,sıva altı, kutu,2 sıralı, 36M, IP40, MS-term.PE, byz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Boru girişi ile	Evet
Koruma ana şalteri	Hayır

Konfigürasyon

modül sayısı	36
--------------	----

Elektrik akımı

Anma akımı	63 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	72 mm
Duvar nişinin derinliği	72 mm
Kurulan ürünün derinliği	97.5 mm
İç derinlik	97.5 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	543 mm
Kurulum yüksekliği	507 mm
Kurulu ürünün genişliği	352 mm
Bölme birimlerindeki genişlik	12
Dahili yükseklik	507 mm
Dahili genişlik	318 mm

Kapak, kapı

Tanımlama ve koruma indeksi	40
Birbirine kenetlenebilir	Hayır
Kapı kilit numarası	0
Kapak tipi	Kapalı (düz)
Kapak tipi	Kapı
Şeffaf kapak veya kapı	Hayır

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Malzeme	plastik
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun	Hayır
-----------------------------	-------

Teslimat kapsamı

Panodaki kompakt şalter sayısı	0
--------------------------------	---

Ekipman

Satır sayısı	3
Genişlikte bölüm adeti	1
Rayların adeti	3
aksesuarlanabilir	Evet
Flanş plakaları için açılış sayısı	0
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Evet
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Evet

Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi	650 °C
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
REACH uyumlu	No
RoHS uyumlu	Yes
Halojen içermez	No
Darbe dayanımı	IK07

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...40 °C
----------------------	-------------