



VF318PF



Golf,sıva altı, kutu,3 sıralı, 36M, IP40, MS term.PE, byz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Boru girişi ile Evet

Konfigürasyon

modül sayısı 54

Elektrik akımı

Anma akımı 63 A

Boyutlar

ekleme derinliği 72 mm

Duvar nişinin derinliği 72 mm

Kurulan ürünün derinliği 97.5 mm

İç derinlik 97.5 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 543 mm

Kurulum yüksekliği 507 mm

Kurulu ürünün genişliği 460 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 18

Dahili yükseklik 507 mm

Dahili genişlik 426 mm

Kapak, kapı

Tanımlama ve koruma indeksi 40

Birbirine kenetlenebilir Hayır

Kapı kilit numarası 0

Kapak tipi Kapalı (düz)

Kapak tipi Kapı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme plastik

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

Ekipman

Satır sayısı 3

Genişlikte bölüm adeti	1
Rayların adeti	3
aksesuarlanabilir	Evet
Flanş plakaları için açılış sayısı	0
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Evet
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Evet

Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi	650 °C
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Darbe dayanımı	IK07

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...40 °C
----------------------	-------------