



VS104TF



Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu	sıva üstü montaj
-----------------	------------------

Fonksiyonlar

Boru girişi ile	Evet
-----------------	------

Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

Elektrik akımı

Anma akımı	63 A
------------	------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	99 mm
İç derinlik	99 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	184 mm
Kurulu ürünün genişliği	138 mm
Bölme birimlerindeki genişlik	4

Kapak, kapı

Tanımlama ve koruma indeksi	40
Birbirine kenetlenebilir	Hayır
Kapı kilit numarası	0
Kapak tipi	Kapalı (düz)
Kapak tipi	Kapı
Şeffaf kapak veya kapı	Evet

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Malzeme	plastik
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun	Hayır
-----------------------------	-------

Ekipman

Satır sayısı	1
Genişlikte bölüm adeti	1
Rayların adeti	1
aksesuarlanabilir	Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı	0
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Evet
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Evet

Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi	650 °C
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...40 °C
----------------------	-------------