



VS218PF

Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı,IP40,24M,MS term.,PE,şeffaf

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	sıva üstü montaj
----------------	------------------

Fonksiyonlar

Boru girişi ile	Evet
-----------------	------

Konfigürasyon

modül sayısı	36
--------------	----

Elektrik akımı

Anma akımı	63 A
------------	------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	99 mm
İç derinlik	99 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	377 mm
Kurulu ürünün genişliği	390 mm
Bölme birimlerindeki genişlik	18

Kapak, kapı

Tanımlama ve koruma indeksi	40
Birbirine kenetlenebilir	Hayır
Kapı kilit numarası	0
Kapak tipi	Kapalı (düz)
Kapak tipi	Kapı
Şeffaf kapak veya kapı	Hayır

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Malzeme	plastik
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun	Hayır
-----------------------------	-------

Ekipman

Satır sayısı	2
Genişlikte bölüm adeti	1
Rayların adeti	2
aksesuarlanabilir	Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı	0
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Evet
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Evet

Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi	650 °C
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP40
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...40 °C
----------------------	-------------