



VS318PF

**Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı,IP40,36M,MS term.,PE, beyaz**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Sabitlenme modu siva üstü montaj

**Fonksiyonlar**

Boru girişi ile Evet

**Konfigürasyon**

modül sayısı 54

**Elektrik akımı**

Anma akımı 63 A

**Boyutlar**

Kurulan ürünün derinliği 99 mm

İç derinlik 99 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 500 mm

Kurulu ürünün genişliği 390 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 18

**Kapak, kapı**

Kapanış tipi mandal

Tanımlama ve koruma indeksi 40

Birbirine kenetlenebilir Hayır

Kapı kilit numarası 0

Kapak tipi Kapalı (düz)

Kapak tipi Kapı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

**Materyaller**

Renk saf beyaz

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme plastik

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

**Kurulum, montaj**

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

**Ekipman**

Satır sayısı 3

Genişlikte bölüm adeti 1

Rayların adeti	3
aksesuarlanabilir	Evet
Flanş plakaları için açılış sayısı	0
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Evet
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Evet

#### Standartlar

GWT Kızdırma kablosu testi	650 °C
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP40
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...40 °C
----------------------	-------------