



WXA010

gallery,1P 230V beyaz lamba

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Elektrik akımı

Anma akımı 2.5 mA

Boyutlar

Derinlik 6.9 mm

Yükseklik 39.4 mm

Genişlik 87.8 mm

Güç

Mevcut tüketim maks. 2.5 mA

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Aydınlatma kontrolü

Açık renk beyaz

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Onaylar NF

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK02

REACH uyumlu Yes

RoHS uyumlu Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery