



WXA011

## gallery 1P 12/24V p. lamba beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 24 V

#### Elektrik akımı

Anma akımı 7.5 mA

#### Boyutlar

Derinlik 6.9 mm

Yükseklik 39.4 mm

Genişlik 87.8 mm

#### Güç

Mevcut tüketim maks. 7.5 mA

#### Materyaller

Renk transparan

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### Aydınlatma kontrolü

Açık renk beyaz

#### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

#### Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK02

Koruma indeksi IP IP20

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

#### Kimlik

Menzil gallery