



WXF003

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu	kırpılmış
-----------------	-----------

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi	Hayır
-----------------------	-------

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anma akımı	10 AX
------------	-------

Boyutlar

Derinlik	34 mm
ekleme derinliği	34 mm
Yükseklik	45 mm
Genişlik	45 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1,5 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	1,5 / 2,5mm ²

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi	Hayır
---------------------	-------

Standartlar

Onaylar	EN 60669-1
---------	------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-10...35 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C

