



WXF005

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anma akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 40.35 mm

ekleme derinliği 41 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 1,5 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 1,5 / 2,5mm²

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Onaylar EN 60669-1

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

