



WXF254

TV siva altı gallery priz BNK priz 10 db 2 modül

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

Boyutlar

Derinlik 34 mm
Yükseklik 45 mm
Genişlik 45 mm

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat
Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK02
Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery