



WXF300

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	kırpılmış
----------------	-----------

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Elektrik akımı

Anma akımı	10 AX
------------	-------

Boyutlar

Derinlik	34 mm
----------	-------

Yükseklik	45 mm
-----------	-------

Genişlik	45 mm
----------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
-------------------	------------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1,5 / 2,5mm ²
--------------------------------	--------------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	1,5 / 2,5mm ²
-----------------------------	--------------------------

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi	Hayır
---------------------	-------

Standartlar

Onaylar	EN 60669-1
---------	------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

atisreachconform	No
------------------	----

atisrohsconform	Yes
-----------------	-----

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-10...35 °C
----------------------	-------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C
--------------------------	-------------

