



WXF300

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu kırpılmış

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anma akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 34 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 1,5 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 1,5 / 2,5mm²

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Onaylar EN 60669-1

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery