



WXF601

## gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

#### Boyutlar

Derinlik 41.2 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

#### Güç

Şarj noktası başına maksimum enerji 1.4 W

#### Kapasite

Priz sayısı 1

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Koruma indeksi IP IP21

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

#### Kimlik

Menzil gallery