



WXF601

gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Boyutlar

Derinlik 41.2 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Güç

Şarj noktası başına maksimum enerji 1.4 W

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery