



WXF641

SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz düz prizli

Boyutlar

Derinlik 34.7 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK02

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery