



WXF688B

### işlevsiz gallery 1 modül, beyaz

#### Teknik özellikler

##### Mimari

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Sabitlenme modu | kırılmış |
|-----------------|----------|

##### Boyutlar

|          |         |
|----------|---------|
| Derinlik | 29.5 mm |
|----------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Yükseklik | 45 mm |
|-----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Genişlik | 22.5 mm |
|----------|---------|

##### Materyaller

|                     |      |
|---------------------|------|
| Yüzey için boş alan | pure |
|---------------------|------|

|      |       |
|------|-------|
| Renk | beyaz |
|------|-------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Yüzey işleme tipi | işlenmemiş |
|-------------------|------------|

##### Standartlar

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Avrupa yönetmeliği WEEE | ilgili değil |
|-------------------------|--------------|

##### Emniyet

|  |      |
|--|------|
| Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu | IK02 |
|--|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Koruma indeksi IP | IP20 |
|-------------------|------|

##### Kullanım koşulları

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -10...35 °C |
|----------------------|-------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|

##### Kimlik

|        |         |
|--------|---------|
| Menzil | gallery |
|--------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| baskılı | Hayır |
|---------|-------|