



WXP0002

gallery plastik malzeme 1'li beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 92 mm

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey için boş alan pure

Renk beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atishalogenfreexternallymaintained Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery