



WXP0005

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitlenme modu kırpılmış

##### Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 163 mm

##### Kapasite

Priz sayısı 1

##### Materyaller

Yüzey için boş alan pure

Renk beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

##### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

##### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

##### Kimlik

Menzil gallery