



WXP0306

gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm,kum

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu kırılmış

Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 206 mm

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey için boş alan dune

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery