



WXP0406

gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm,şampanya

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu kırılmış

Boyutlar

Derinlik 9.3 mm

Yükseklik 88 mm

Genişlik 206 mm

Kapasite

Priz sayısı 1

Materyaller

Yüzey için boş alan champagne

Yüzey görüntüsü mat

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery